

Mitutoyo**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420500 0-25
GTIN	4946368385624
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar. De la Ref. 100–125, potcoava din fontă emailată.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Pasul tijei	1/50 mm
Ø pivot	6,35 mm
Execuție suprafață măsurare	armat cu carbură
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100