

Garant**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420402 25-50
GTIN	4045197367334
Clasa articolului	41B

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradăție și cifre negre, gravate clar.

Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Ø pivot	6,5 mm
Citire	0,01 mm
Număr de etaloane de reglare	1
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø tamburului micrometric	19 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Limitator de cuplu de frecare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
---	-----------