

Palpator 3D cu afișaj luminos lung, Ø cozii de fixare: 20mm



Date comandă

Numărul de comandă	359078 20
GTIN	4260192270520
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

Bila de palpate sferică, montată elastic, protejează aparatul împotriva defectării, în cazul în care demarajul este prea puternic.

Componentele funcționale sunt călite și rectificate.

Acuratețe la palpate $\pm 0,005$ mm.

Funcționare:

La **contactul dintre bila de palpate** și **piesa metalică** baterii aprind lampa = recunoașterea punctului de referință.

Aplicație:

- **Alinierea suprafețelor de referință ale pieselor sau a muchiiilor.**
- **Determinarea centrelor de găurire pentru axul mașinii.**

La palpatarea în axa Z, lungimea de referință trebuie calculată și luată în considerare în dispozitivul de presetare.

Livrare:

Inclusiv baterie specială Cod 081560 A23.

Descriere tehnică

Lungimea totală	167 mm
-----------------	--------

Ø cozii de fixare	20 mm
Ø bilei	10 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 A23
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Tip produs	Palpator

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii A23	081560 A23
--	------------