

 Mahr**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420410 0-25
GTIN	4059192003647
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	17,5 mm
Citare	0,01 mm
Ø pivot	6,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	4 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100

CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25