

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420410 25-50
GTIN	4059192003654
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradăție și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø tamburului micrometric	17,5 mm
Ø pivot	6,5 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	4 μm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm

421100 25