

**Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 2824250****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 375305 2824250 |
| GTIN               | 4020772080679  |
| Clasa articolului  | 35A            |

**Descriere****Execuție:**

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

**Model standard**, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

**Standard:**

**DIN 787**

**Livrare:**

**Individual**, fără piuliță sau șaibă.

**Accesorii opționale:**

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

**Notă:**

• **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

**Descriere tehnică**

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Lățime îngustă cursor a               | 27,7 mm |
| Lungime filet b                       | 150 mm  |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 28 mm   |
| Lățime cursor e                       | 44 mm   |
| Înălțime k                            | 18 mm   |
| Filet G                               | M24     |
| Lungime L                             | 250 mm  |
| Tip                                   | 787     |

Tip produs

Șurub pentru canale