

Mitutoyo**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420540 0-25
GTIN	4946368508535
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Execuție suprafață măsurare	Armat cu carbură
Ø tamburului micrometric	18 mm
Ø pivot	6,35 mm
Citire	0,01 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Greutate	0,3 kg
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 μm

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100