

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420200 25-50
GTIN	4045197203779
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:****Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.**

Tijă de măsurare călită și rectificată.

Blocare prin intermediul levierului de strângere.

Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	18 mm
Citire	0,01 mm
Ø pivot	6,5 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
---	-----------