

**Mitutoyo****Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420540 25-50
GTIN	4946368543376
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare leuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.**

**Livrare:**

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Greutate	0,4 kg
Ø tamburului micrometric	18 mm
Execuție suprafață măsurare	Armat cu carbură
Ø pivot	6,35 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	2 µm

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

## Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
---	-----------