



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 2020315



Date comandă

Numărul de comandă	375305 2020315
GTIN	4020772084134
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliță sau șaibă.

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

Notă:

• **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Lungime filet b	190 mm
Lățime îngustă cursor a	19,7 mm
Înălțime k	12 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	20 mm
Lățime cursor e	32 mm
Filet G	M20
Lungime L	315 mm
Tip	787

Tip produs

Șurub pentru canale