

**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420200 50-75
GTIN	4045197203786
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:****Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.**

Tijă de măsurare călită și rectificată.

Blocare prin intermediul levierului de strângere.

Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

**Livrare:**

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Citare	0,01 mm
Ø pivot	6,5 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic

Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

### Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
---	-----------