

Mitutoyo**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420545 0-25
GTIN	4946368508542
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator al forței de măsurare și protecție - izolație pentru mâini. Tambur micrometric, cromat, antireflexie. Cu linii de gradație și cifre, negre, gravate clar.

Cu limitator combinat de forță pentru **operare cu o singură mână** și utilizare în suport. **Citare 0,001 mm.**

Descriere tehnică

Citare	0,001 mm
Ø pivot	6,35 mm
Greutate	0,3 kg
Ø tamburului micrometric	18 mm
Execuție suprafață măsurare	armat cu carbură
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	2 µm
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25