



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 181663



Date comandă

Numărul de comandă	375305 181663
GTIN	4020772080570
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliță sau șaibă.

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Descriere tehnică

Lățime cursor e	28 mm
Înălțime k	10 mm
Lungime filet b	45 mm
Lățime îngustă cursor a	17,7 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	18 mm
Filet G	M16
Lungime L	63 mm
Tip	787

Tip produs

Șurub pentru canale