

Garant**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 100-125mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 420402 100-125 |
| GTIN | 4045197471581 |
| Clasa articolului | 41B |

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradație și cifre negre, gravate clar.

Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------------|
| Număr de etaloane de reglare | 1 |
| Citire | 0,01 mm |
| Ø pivot | 6,5 mm |
| Domeniu de măsurare | 100 - 125 mm |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm |
| Ø tamburului micrometric | 19 mm |
| Calibrarea | B2 |
| Standard | DIN 863 |

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Limitator de cuplu de frecare | da |
| Tehnică de măsurare | analogic |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Micrometru de exterior |

Servicii

| | |
|--|------------|
| Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022050 200 |
| CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm | 022040 200 |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Etalon de reglare Lungimea totală 100 mm | 421100 100 |
|--|------------|