


**Micrometru de exterior 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 420750 0-25   |
| GTIN               | 4045197203854 |
| Clasa articolului  | 42B           |

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare leuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

**Livrare:**

Începând cu Ref. 25 – 50, incl. 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Domeniu de măsurare          | 0 - 25 mm              |
| Pasul tamburului micrometric | 1/100 mm               |
| Citire                       | 0,01 mm                |
| Ø pivot                      | 8 mm                   |
| Ø tamburului micrometric     | 30 mm                  |
| Calibrarea                   | B1                     |
| Standard                     | DIN 863                |
| Tehnică de măsurare          | analogic               |
| Ambalaj                      | Cutie stabilă          |
| Tip produs                   | Micrometru de exterior |

---

**Servicii**

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare  
Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25