

Garant**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114200 în cutie, neacoperită, Tip: 1-6****Date comandă**

Numărul de comandă	115160 1-6
GTIN	4045197024589
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.
Grosime standard a miezului fără conicitate.
Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.
Canale spațioase și șlefuite cu spirală îngustă.
Suprafață lustruită.
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

Descriere tehnică

Increment	0,1 mm
Domeniu de găurire	1 - 6 mm
Număr de burghie	51
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperită

Fișă de date

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,9 mm	114200 4,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,9 mm	114200 2,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,9 mm	114200 5,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,7 mm	114200 4,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,7 mm	114200 2,7

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,7 mm	114200 5,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,4 mm	114200 4,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,1 mm	114200 4,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,4 mm	114200 5,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,9 mm	114200 3,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,8 mm	114200 2,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,6 mm	114200 4,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,2 mm	114200 3,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,7 mm	114200 1,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,1 mm	114200 1,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,2 mm	114200 1,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,3 mm	114200 2,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,3 mm	114200 4,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,2 mm	114200 4,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,6 mm	114200 2,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,7 mm	114200 3,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,4 mm	114200 3,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,4 mm	114200 2,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,6 mm	114200 3,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,1 mm	114200 2,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,3 mm	114200 3,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,8 mm	114200 1,8

Fișă de date

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,4 mm	114200 1,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,6 mm	114200 5,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,2 mm	114200 5,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,3 mm	114200 5,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,6 mm	114200 1,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,8 mm	114200 5,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,8 mm	114200 3,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,8 mm	114200 4,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,1 mm	114200 3,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,1 mm	114200 5,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,9 mm	114200 1,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,3 mm	114200 1,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,2 mm	114200 2,2
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-6	115470 1-6