

Garant**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 125-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420402 125-150
GTIN	4045197471598
Clasa articolului	41B

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Tambur micrometric, cromat, fără efect de orbire. Cu linii de gradăție și cifre negre, gravate clar.

Cu limitator de forță combinat, pentru operare cu o singură mână și utilizare în suport.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø tamburului micrometric	19 mm
Citire	0,01 mm
Ø pivot	6,5 mm
Număr de etaloane de reglare	1
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863

Limitator de cuplu de frecare	da
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022040 200
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022050 200