

**Micrometru de exterior 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420750 25-50
GTIN	4045197203861
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

**Livrare:**

Începând cu Ref. 25 – 50, incl. 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	30 mm
Citire	0,01 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Ø pivot	8 mm
Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

---

## Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

---

## Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm

421100 25