



Șurub pentru canale în T (10.9. / 8.8.) individual, Tip: 1614250



Date comandă

Numărul de comandă	375305 1614250
GTIN	4020772080525
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Șurub pentru canale în T, din semifabricat forjat și cu filet rulat.

Model standard, clasă de rezistență = 10.9 (pentru M6 – M12) și clasă de rezistență = 8.8 (pentru M14 – M24).

Standard:

DIN 787

Livrare:

Individual, fără piuliță sau șaibă.

Accesorii opționale:

Șaibe suport, consultați Cod 375340 și piulițe înalte, consultați Cod 375385.

Notă:

· **Model de citire – Ref. 6625 înseamnă: Canal T = 6 mm, Filet G = M6, Lungime L = 25 mm.**

Dimensiunea nominală a canalelor în T: 16 mm

Filet G: M14

Lungime L: 250 mm

Lungime filet b: 120 mm

Lățime îngustă cursor a: 15,7 mm

Lățime cursor e: 25 mm

Descriere tehnică

Lățime cursor e	25 mm
Înălțime k	9 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	16 mm
Lungime filet b	120 mm

Lățime îngustă cursor a	15,7 mm
Filet G	M14
Lungime L	250 mm
Tip	787
Tip produs	Șurub pentru canale