

Mahr**Micrometru de exterior, Domeniu de măsurare: 175-200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420410 175-200
GTIN	2050001053138
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii. Cu linii de gradăție și cifre negre, gravate clar.

Livrare:

De la Ref. 25-50 cu 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	17,5 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	175 - 200 mm
Citire	0,01 mm
Ø pivot	6,5 mm
Calibrarea	B2
Eroare de toleranță	7 µm
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022050 200

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022040 200