


HOLEX**Micrometru de exterior mare 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 25-150mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420770 25-150
GTIN	4045197203892
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Tambur mare de măsurare cu diviziuni de 1/100 și limitator de forță. Potcoavă din aliaj ușor, emailat cu vopsea „lovitură de ciocan”.

Descriere tehnică

Citare	0,01 mm
Număr de etaloane de reglare	5
Ø pivot	8 mm
Număr de palpatoare	5
Ø tamburului micrometric	25 mm
Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Domeniu de măsurare	25 - 150 mm
Calibrarea	S3

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 25-150 mm	020450 25-150
--	---------------

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
---	-----------