


HOLEX**Micrometru de exterior mare 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 150-300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420770 150-300
GTIN	4045197203908
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Tambur mare de măsurare cu diviziuni de 1/100 și limitator de forță. Potcoavă din aliaj ușor, emailat cu vopsea „lovitură de ciocan”.

Descriere tehnică

Număr de palpatoare	6
Citire	0,01 mm
Număr de etaloane de reglare	6
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Domeniu de măsurare	150 - 300 mm
Ø tamburului micrometric	25 mm
Ø pivot	8 mm
Calibrarea	S3

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------