


**HOLEX****Micrometru de exterior mare 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 100-200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420770 100-200
GTIN	4045197203915
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Tambur mare de măsurare cu diviziuni de 1/100 și limitator de forță. Potcoavă din aliaj ușor, emailat cu vopsea „lovitură de ciocan”.

**Descriere tehnică**

Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Domeniu de măsurare	100 - 200 mm
Ø pivot	8 mm
Ø tamburului micrometric	25 mm
Număr de etaloane de reglare	4
Număr de palpatoare	4
Citire	0,01 mm
Calibrarea	S3

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------

### Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 100 mm	421100 100
--	------------