

HOLEX**Burghiu elicoidal HSS Cod 114020 ca set de schimb, neacoperit, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115032 1-10
GTIN	4045197024183
Clasa articolului	12B

Descriere**Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.

Format prin roluire, cu valori normale pentru unghiul elicei, grosimea și conicitatea miezului. Dimensiuni conform DIN 338.

Burghiu cu coadă cilindrică, rezistent, cu miez întărit și tăiș transversal mic pentru facilitarea găuririi și centrare exactă a găurii ce urmează a fi realizată. **Canale roluite cu precizie.**

Descriere tehnică

Număr de burghie	19
Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Increment	0,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	118 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	45 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	25 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 7,5 mm	114020 7,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 7 mm	114020 7
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 9,5 mm	114020 9,5

Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 5 mm	114020 5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 10 mm	114020 10
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 2,5 mm	114020 2,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 5,5 mm	114020 5,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 6,5 mm	114020 6,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 8 mm	114020 8
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 9 mm	114020 9
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 4,5 mm	114020 4,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 8,5 mm	114020 8,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 3,5 mm	114020 3,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 1 mm	114020 1
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 6 mm	114020 6
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 1,5 mm	114020 1,5
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 2 mm	114020 2
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 4 mm	114020 4
Burghiu elicoidal HSSformat prin roluire cu precizie N Ø DC h8 3 mm	114020 3