


**HOLEX****Micrometru de exterior mare 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 200-300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420770 200-300
GTIN	4045197203922
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare călită și rectificată. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Blocare prin intermediul levierului de strângere. Tambur mare de măsurare cu diviziuni de 1/100 și limitator de forță. Potcoavă din aliaj ușor, emailat cu vopsea „lovitură de ciocan”.

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	25 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Domeniu de măsurare	200 - 300 mm
Citire	0,01 mm
Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Ø pivot	8 mm
Număr de palpatoare	4
Număr de etaloane de reglare	4
Calibrarea	S3

Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------