

Mitutoyo**Micrometru de exterior mare, Domeniu de măsurare: 700-800mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 420810 700-800 |
| GTIN | 2050001059994 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare și suprafață de măsurare călite și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradații și cifre clare și negre.

4 broșe de măsurare ușor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------------|
| Ø tamburului micrometric | 21 mm |
| Număr de etaloane de reglare | 4 |
| Număr de palpatoare | 4 |
| Ø pivot | 8 mm |
| Citire | 0,01 mm |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm |
| Cursă de măsurare a tijei | 25 mm |
| Greutate | 14,8 kg |
| Domeniu de măsurare | 700 - 800 mm |

| | |
|---------------------|------------------------|
| Calibrarea | S3 |
| Eroare de toleranță | 3 μm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Tehnică de măsurare | analog |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Micrometru de exterior |

Servicii

| | |
|---|----------------|
| Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 700-800 mm | 020450 700-800 |
|---|----------------|