

Mitutoyo**Set de micrometre digitale de exterior IP65 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 0-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421555 0-100
GTIN	4946368673219
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Micrometre de exterior Cod 421525.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv etaloane de reglare și cutie de păstrare.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 100 mm
Număr de etaloane de reglare	3
Număr de micrometre	4
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață USB

Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S2
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

CalibrareSet de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020430 0-100
Calibrare DAkkSSet de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-100 mm	020440 0-100

Accesorii

Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357