

**Prismă unghiulară, reglabilă, Lungime×lățime: 75X25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	447070 75X25
GTIN	4029713238629
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Din oțel călit, detensionat și rectificat fin.

Citire a unghiului, resp. reglare prin vernier.

Posibilitate de fixare cu șurubul de blocare. **Toleranță la planeitate 0,01 mm.**

Descriere tehnică

Lungime	75 mm
Lățime	25 mm
Pentru Ø arbore	6 - 28 mm
Citirea unghiului	10 minut sexagesimal
Precizie unghiulară	10 minut sexagesimal
Greutate	0,5 kg
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	Preț la cerere

Tip produs

Prismă