


Hartig

**Micrometru de exterior de înaltă precizie cu prelungire de cală plan-paralelă,
Domeniu de măsurare: 500-600mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420920 500-600
GTIN	4250099610826
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Etrier robust din metal ușor cu vopsea lovitură de ciocan, cu protecție termică pentru mâini, cuplaj cu fricțiune și dispozitiv de blocare. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Precizie mai mare decât cea conform DIN 863. Intervalul de măsurare se dublează datorită prelungitorului, filetat cu palpator finisat, armat cu carbură. Manșon cu gradații interioare pentru două intervale de măsurare.

Avantaj:

Interval de măsurare foarte mare. După schimbarea prelungitorului cu un palpator, micrometrul poate fi utilizat imediat. Nu sunt necesare reglări suplimentare. Citire directă 1/100 mm pe scala mare a tamburului.

Livrare:

Micrometru cu 1 prelungitor etalon cu palpator. Fără etalon de reglare.

Notă:

Modelele cu interval de măsurare de până la 2000 mm se livrează la cerere.
Modele speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

Greutate	7,2 kg
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Citire	0,01 mm

Ø pivot	10 mm
Ø tamburului micrometric	24 mm
Domeniu de măsurare	500 - 600 mm
Cursă de măsurare a tijei	50 mm
Calibrarea	S3
Eroare de toleranță	9 µm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

CalibrareMicrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 500-600 mm	020450 500-600
--	----------------