

**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114200 în cutie, neacoperită, Tip: 6-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115160 6-10
GTIN	4045197024596
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.  
Grosime standard a miezului fără conicitate.  
Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.  
Canale spațioase și șlefuite cu spirală îngustă.  
Suprafață lustruită.  
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

**Descriere tehnică**

Domeniu de găurire	6 - 10 mm
Număr de burghie	41
Increment	0,1 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperită

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,1 mm	114200 8,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,4 mm	114200 9,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,9 mm	114200 8,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,3 mm	114200 6,3

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,7 mm	114200 7,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,2 mm	114200 9,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,4 mm	114200 8,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,8 mm	114200 9,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,6 mm	114200 8,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,6 mm	114200 6,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,1 mm	114200 7,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,8 mm	114200 7,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,2 mm	114200 7,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,1 mm	114200 6,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,7 mm	114200 6,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,6 mm	114200 9,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,2 mm	114200 8,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,1 mm	114200 9,1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,3 mm	114200 9,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,9 mm	114200 6,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,9 mm	114200 9,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,6 mm	114200 7,6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,2 mm	114200 6,2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,3 mm	114200 7,3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,7 mm	114200 9,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,8 mm	114200 6,8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,8 mm	114200 8,8

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,4 mm	114200 7,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,9 mm	114200 7,9
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,7 mm	114200 8,7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,4 mm	114200 6,4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,3 mm	114200 8,3
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 6-10	115470 6-10