

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior mare, Domeniu de măsurare: 150-300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421558 150-300
GTIN	4946368695891
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare și suprafață de măsurare călite și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță. **Cele 6 broșe de măsurare ușor schimbabile asigură un interval de măsurare de 150 mm pentru fiecare set.**

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Precizie:

$(4 + L / 75) \mu\text{m}$.

Livrare:

Inclusiv tije de măsurare, etaloane de reglare, 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Număr de etaloane de reglare	6
Pasul tije	0,5 mm
Cursă de măsurare a tije	25 mm
Ø pivot	6,35 mm
Ø tamburului micrometric	18 mm

Domeniu de măsurare	150 - 300 mm
Greutate	1,88 kg
Citire	0,001 mm
Calibrarea	S3
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 150-300 mm	020450 150-300
---	----------------

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Emitător Tip S16E	498966 S16E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965