

Mitutoyo**Micrometru de exterior mare, Domeniu de măsurare: 100-200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420810 100-200
GTIN	4946368215129
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Tijă de măsurare și suprafață de măsurare călite și rectificat; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradații și cifre clare și negre.

4 broșe de măsurare ușor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.

Descriere tehnică

Număr de etaloane de reglare	4
Greutate	1,8 kg
Ø tamburului micrometric	18 mm
Ø pivot	6,35 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Domeniu de măsurare	100 - 200 mm
Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Număr de palpatoare	4
Citare	0,01 mm

Calibrarea	S3
Eroare de toleranță	3 μm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 100-200 mm	020450 100-200
---	----------------