

Set de burghie elicoidale HSS-E Cod 114400 în cutie, neacoperit, Tip: 1-10,5**Date comandă**

Numărul de comandă	115280 1-10,5
GTIN	4045197024824
Clasa articolului	11B

Descriere**Execuție:**

Alcătuit din burghie elicoidale DIN 338.

Ascuțire: Concentricitate ridicată și acuratețe a pasului, cu tăiș obținut prin ascuțire de precizie. Burghiu pentru producția în serie.

Miez întărit și lustruit.

Cu geometrie la vârf Forma C de la Ref. 2 mm

Descriere tehnică

Număr de burghie	24
Increment	0,5 mm
Domeniu de găurire	1 - 10,5 mm
Coadă tip	Coadă cilindrică
Ø găurii de centrare	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperit

Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	N
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	roșu
Tip produs	Burghiu elicoidal

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	30 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	25 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	10 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	8 m/min	P
TOOLOX 33	recomandat	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	12 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	5 m/min	S
GG(G)	recomandat	25 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	80 m/min	N
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

Accesorii

Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4,5 mm	114400 4,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3,3 mm	114400 3,3
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3 mm	114400 3
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4,2 mm	114400 4,2
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2,5 mm	114400 2,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10,5 mm	114400 10,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 4 mm	114400 4
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 1 mm	114400 1
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 2 mm	114400 2
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 3,5 mm	114400 3,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 10,2 mm	114400 10,2
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5,5 mm	114400 5,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 1,5 mm	114400 1,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Burghiu elicoidal HSS-EN Ø DC h8 5 mm	114400 5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10,5	115470 1-10,5