

**HOLEX****Pereche de prisme duble cu etrier inoxidabil, Lungime x lățime: 50X40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	447020 50X40
GTIN	4045197205056
Clasa articolului	42D

**Descriere****Execuție:**

Execuție de precizie, **toleranța planeității și a paralelismului 0,004 mm**. Prisme din oțel călit, detensionate și rectificat fin câte două. Tăieturi V cu adâncimi diferite ale secțiunilor prismelor; 2 suprafețe de reazem. Etrier de fixare robust cu mâner în formă de stea pentru prinderea pieselor. Din oțel inoxidabil.

**Descriere tehnică**

Înălțime	40 mm
Pentru Ø arbore	5 - 30 mm
Greutate (bucată)	0,55 kg
Lățime	40 mm
Lungime	50 mm
Toate componentele	călit
Calibrarea	Preț la cerere

Tip produs

Prismă