

**Mitutoyo****Micrometru de exterior mare, Domeniu de măsurare: 200-300mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420810 200-300
GTIN	4946368215136
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare și suprafață de măsurare călite și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradații și cifre clare și negre.

**4 broșe de măsurare ușor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.**

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	18 mm
Domeniu de măsurare	200 - 300 mm
Ø pivot	6,35 mm
Citire	0,01 mm
Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Greutate	3,4 kg
Număr de palpatoare	4
Număr de etaloane de reglare	4
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm

Calibrarea	S3
Eroare de toleranță	3 μm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 200-300 mm	020450 200-300
---	----------------