


**Micrometru de exterior 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420750 50-75
GTIN	4045197203878
Clasa articolului	42B

Descriere**Execuție:**

Suprafețe de măsurare leuite cu precizie, armate cu carbură. Tijă de măsurare călită și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

Livrare:

Începând cu Ref. 25 – 50, incl. 1 etalon de reglare.

Descriere tehnică

Ø tamburului micrometric	30 mm
Citire	0,01 mm
Ø pivot	8 mm
Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022050 100

CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022040 100

Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm

421100 50