


Mitutoyo**Micrometru de exterior mare, Domeniu de măsurare: 300-400mm**

Date comandă

Numărul de comandă	420810 300-400
GTIN	4946368215143
Clasa articolului	44A

Descriere

Execuție:

Tijă de măsurare și suprafață de măsurare călite și rectificate; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradații și cifre clare și negre.

4 broșe de măsurare ușor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.

Descriere tehnică

Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Număr de etaloane de reglare	4
Ø pivot	8 mm
Domeniu de măsurare	300 - 400 mm
Ø tamburului micrometric	21 mm
Citire	0,01 mm
Număr de palpatoare	4
Greutate	5,3 kg

Calibrarea	S3
Eroare de toleranță	3 μm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 300-400 mm	020450 300-400
---	----------------