

**Micrometru de exterior 100 de diviziuni, Domeniu de măsurare: 75-100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420750 75-100
GTIN	4045197203885
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

**Suprafețe de măsurare lepuite cu precizie, armate cu carbură.** Tijă de măsurare călită și rectificată; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță și izolație pentru protecția mâinii.

**Livrare:**

Începând cu Ref. 25 – 50, incl. 1 etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Domeniu de măsurare	75 - 100 mm
Ø pivot	8 mm
Citare	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	30 mm
Calibrarea	B2
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

---

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
---	------------

Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
---	------------

---

## Accesorii

Etalon de reglare Lungimea totală 75 mm	421100 75
---	-----------