

**Mitutoyo****Micrometru digital de exterior IP65, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421515 0-25
GTIN	4946368672908
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. **Model cu protecție contra șocurilor**. Tijă de măsurare călită și rectificată.

**Funcționare:**

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

**Livrare:**

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25&minus;50.

**Accesorii opționale:**

Cod 421525 și 421527, cablu de date Cod 497445.

**Descriere tehnică**

Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Eroare de toleranță	2 μm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1

Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100

### Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
--	------------