

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior IP65 cu ieșire de date și tambur cu clichet,
Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421527 0-25
GTIN	4946368672861
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. **Model cu protecție contra șocurilor**. Tijă de măsurare calită și rectificată.

Cu tambur cu clichet.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25–50.

Accesorii opționale:

Cod 421525 și 421527, cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Ø pivot	6,35 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Eroare de toleranță	2 μm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B1

Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100
CalibrareMicrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 25 mm	022000 25

Accesorii

Emitător Tip S16E	498966 S16E
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975