

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior IP65 cu ieșire de date și tambur cu clichet,
Domeniu de măsurare: 25-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421527 25-50
GTIN	4946368672878
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Precizie mai mare decât cea prevăzută de **DIN 863**. Afișaj LCD foarte mare (7,5 mm) pentru citire rapidă, fără erori, blocare a tastaturii. Suprafețe de măsurare armate cu carbură. **Model cu protecție contra șocurilor**. Tijă de măsurare calită și rectificată.

Cu tambur cu clichet.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșeitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357, 1 etalon de reglare de la Ref. 25–50.

Accesorii opționale:

Cod 421525 și 421527, cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	25 - 50 mm
Pasul tijei	0,5 mm
Ø pivot	6,35 mm
Eroare de toleranță	2 μm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B2

Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață USB
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100
CalibrareMicrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100

Accesorii

Emitător Tip S16E	498966 S16E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1