



Șurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 18X160mm



Date comandă

Numărul de comandă	375335 18X160
GTIN	4020772087395
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forjat în matriță
- Canale T frezate, filet rulat.
- Călite în clasa de rezistență 10.9.

Aplicație:

Pe mesele mașinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai ușoară. Șurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

Descriere tehnică

Dimensiunea nominală a canalelor în T	18 mm
Lățime îngustă cursor a	17,7 mm
Lungime filet b	100 mm
Înălțime k	10 mm
Lățime cursor e	28 mm

Filet G	M16
Lungime L	160 mm
Tip	797
Romb	da
Tip produs	Șurub pentru canale