

Mitutoyo**Set de micrometre digitale de exterior IP65 cu ieșire de date, Domeniu de măsurare: 0-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421555 0-50
GTIN	4946368673226
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Micrometre de exterior Cod 421525.

Funcționare:

IP65: Protecție la jet de apă din toate direcțiile și protecție la pătrunderea de praf (etanșitate la praf) precum și protecție completă la atingere.

Livrare:

Inclusiv etaloane de reglare și cutie de păstrare.

Descriere tehnică

Număr de etaloane de reglare	1
Număr de micrometre	2
Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Clasă de protecție IP	IP 65
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Interfață	Interfață Digimatic

Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	S2
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Set de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-50 mm	020430 0-50
Calibrare DAkkS Set de micrometre de exterior Domeniu de măsurare 0-50 mm	020440 0-50

Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Etalon de reglare Lungimea totală 25 mm	421100 25
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975