

Garant**ZeroClamp placă de bază (în funcție de tipul mașinii / masă), Tip: 10089****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 360014 10089 |
| GTIN | 4045197377067 |
| Clasa articolului | 310 |

Descriere**Execuție:**

Gaură centrală Ø 25 H7 pentru prinderea setului de centrare. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Material:

Placă de bază din aluminiu foarte rezistent, tratată la suprafață.

Toate componentele sistemului de strângere sunt din oțel inoxidabil sau rezistent la coroziune.

Accesorii opționale:

Bolțuri de pretensionare Cod 360025, blocuri de conexiuni Cod 360017 Ref. 12808 și Ref. 12805.

Notă:

Imaginea poate să varieze în funcție de tipul mașinii.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|--------|
| Număr de flanșe de strângere | 6 |
| Lățime B | 500 mm |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Ø capului de strângere | 120 mm |
| Tip | 10089 |
| Recomandată pentru tipul mașinii | DMG DMU 50 |
| Ø A | 630 mm |
| Distanța între axe S | 200 mm |
| Înălțime H | 44 mm |
| Dimensiune îmbinare în cruce | nu |
| Serie | ZeroClamp |
| Tip produs | Placă de bază |

Accesorii

| | |
|---|------------------|
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp Bloc de conectare Tip 12805 | 360017 12805 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M8 | 360025 16M8 |
| ZeroClamp Bloc de conectare Tip 12808 | 360017 12808 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 25M10 | 360025 25M10 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp Tablă de acoperire pentru placă de bază Tip 11648 | 360021 11648 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10 | 360025 12M10 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 12M10/138 | 360025 12M10/138 |

| | |
|---|------------------|
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 16M10 | 360025 16M10 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 14M12/90 | 360025 14M12/90 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16 | 360025 18M16 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M12 | 360025 18M12 |
| ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior Tip 18M16/138 | 360025 18M16/138 |