

**Set de burghie elicoidale HSS Cod 114200 în cutie, neacoperită, Tip: 1-10****Date comandă**

Numărul de comandă	115160 1-10
GTIN	4045197024602
Clasa articolului	11B

**Descriere****Execuție:**

Alcătuیت din burghie elicoidale DIN 338.  
Grosime standard a miezului fără conicitate.  
Tăiș obținut prin ascuțire de precizie.  
Canale spațioase și șlefuite cu spirală îngustă.  
Suprafață lustruită.  
Cu geometrie la vârf forma A de la Ref. 2,0 mm.

**Descriere tehnică**

Domeniu de găurire	1 - 10 mm
Increment	0,5 mm
Număr de burghie	19
Coadă tip	Coadă cilindrică
Număr de dinți Z	2
Strat de acoperire	neacoperită

Materialul sculei	HSS
Standard	DIN 338
Tip	W
Toleranță Ø nominal	h8
Unghiul la vârf	130 grad
Unghiul elicei	35-40 grad
Răcire interioară	nu
cu cutie	da
Inel colorat	galben
Tip produs	Burghiu elicoidal

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	70 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	45 m/min	N
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții	40 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		

### Accesorii

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1 mm	114200 1
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3 mm	114200 3
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 3,5 mm	114200 3,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8 mm	114200 8
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4 mm	114200 4
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7 mm	114200 7
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9 mm	114200 9

Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 10 mm	114200 10
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 8,5 mm	114200 8,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 9,5 mm	114200 9,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5 mm	114200 5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2,5 mm	114200 2,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6 mm	114200 6
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 1,5 mm	114200 1,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 7,5 mm	114200 7,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 6,5 mm	114200 6,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 4,5 mm	114200 4,5
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 2 mm	114200 2
Burghiu elicoidal HSSW Ø DC h8 5,5 mm	114200 5,5
Cutie goală pentru burghie elicoidale DIN 338 Tip 1-10	115470 1-10