



Șaibă conică forma D, Pentru filet: M20



Date comandă

Numărul de comandă	375355 M20
GTIN	4020772081911
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Formele C și D sunt cementate, forma D este îmbunătățită.

Aplicație:

Compensare unghiulară de până la 3° la utilizarea în set.

Forma D poate fi utilizată doar deasupra găurilor, pentru ca șaiba să fie sprijinită în totalitate.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Descriere tehnică

Pentru filet	M20
Ø găurii d ₂	23,2 mm
Grosime h ₃	7,5 mm
Ø exterior d ₄	36 mm
Tip	6319D
Tip produs	Șaibă conică

