



## Șurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 28X125mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375335 28X125 |
| GTIN               | 4020772086954 |
| Clasa articolului  | 35A           |

### Descriere

#### Execuție:

- Forjat în matriță
- Canale T frezate, filet rulat.
- Călite în clasa de rezistență 10.9.

#### Aplicație:

Pe mesele mașinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai ușoară. Șurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

### Descriere tehnică

|                                       |         |
|---------------------------------------|---------|
| Lungime filet b                       | 85 mm   |
| Înălțime k                            | 18 mm   |
| Lățime cursor e                       | 44 mm   |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 28 mm   |
| Lățime îngustă cursor a               | 27,7 mm |

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Filet G    | M24                 |
| Lungime L  | 125 mm              |
| Tip        | 797                 |
| Romb       | da                  |
| Tip produs | Șurub pentru canale |