



Șurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 28X250mm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 375335 28X250 |
| GTIN | 4020772087111 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere

Execuție:

- Forjat în matriță
- Canale T frezate, filet rulat.
- Călite în clasa de rezistență 10.9.

Aplicație:

Pe mesele mașinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai ușoară. Șurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Lățime cursor e | 44 mm |
| Înălțime k | 18 mm |
| Lungime filet b | 150 mm |
| Lățime îngustă cursor a | 27,7 mm |
| Dimensiunea nominală a canalelor în T | 28 mm |

| | |
|------------|---------------------|
| Filet G | M24 |
| Lungime L | 250 mm |
| Tip | 797 |
| Romb | da |
| Tip produs | Șurub pentru canale |