


**Garant**

**Echer de precizie călit, model plat inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 50X40mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Clasa articolului	41G

**Descriere****Execuție:**

**Precizie maximă.** Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe brațul lung. Complet călite și detensionate. Muchii rectificat și lepuite, părți plate rectificat.

**Aplicație:**

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.

**Descriere tehnică**

Secțiune transversală a brațelor	13×4 mm
Lungimea brațului lung	50 mm
Lungimea brațului scurt	40 mm
Rectangularitate	0,003 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F1
Tip produs	Echer de precizie

## Servicii

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100
Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750