

**Garant****Echer cu talpă inoxidabil, precizie 0, Lungimea tijei: 50X40mm**

## Date comandă

Numărul de comandă	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Clasa articolului	41G

## Descriere

**Execuție:**

Echer de precizie din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Muchii rectificate și ajustate cu deosebită precizie, părți plate rectificate.

**Aplicație:**

Pentru control și lucrări foarte precise.

**Precizie:**

**DIN 875 / 0** – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,007 mm.

## Descriere tehnică

Rectangularitate	0,007 mm
Secțiune transversală a brațelor	15×4 mm
Lungimea tijei	50×40 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	0

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

## Servicii

CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100
Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750